

Аналоговые слуховые аппараты BTE серии Classica



Classica M18

Слуховой аппарат малой мощности с телефонной катушкой и функцией пик-клиппинга



Classica M34

Слуховой аппарат средней мощности с телефонной катушкой и функцией пик-клиппинга



Classica S41

Сверхмощный слуховой аппарат с телефонной катушкой



Classica M04

Слуховой аппарат средней мощности с возможностью переключения частотного диапазона



Classica 3M

Мощный слуховой аппарат с возможностью переключения частотного диапазона



Classica A02

Слуховой аппарат средней мощности с АРУ и регулировками низких и высоких частот



Classica A05

Мощный слуховой аппарат с АРУ и регулировками низких и высоких частот

Аналоговые слуховые аппараты

Краткий обзор характеристик

	Технические характеристики				Органы управления							Возможности	
	Полное акустическое усиление макс. дБ	Максимальный уровень звукового давления (ВУЗД90), дБ	Частотный диапазон, кГц	Типоразмер элемента питания	Переключатель режимов (О-Т-М)	Регулятор усиления	Переключатель вида ЧХ	Регулятор тембра в области НЧ (Н)	Регулятор тембра в области ВЧ (L)	Неоперативный регулятор ВУЗД (Р)	Регулятор АРУ (CR)	Пик-клиппирование	Телефонная катушка
Classica M18	46	123	200-5000	675	•	•		•		•		•	•
Classica M34	56	129	200-5800	675	•	•		•		•		•	•
Classica S41	78	139	220-5500	675	•	•		•		•			•
Classica M04	55	126	160-5500	675	•	•	•	•					•
	51		400-5800										
Classica 3M	68	136	160-4800	675	•	•	•	•		•			•
	62		400-5000										
Classica A02	55	127	160-4600	675	•	•		•	•		•		•
Classica A05	68	136	180-4800	675	•	•		•	•		•		•

Предприятие сертифицировано по ISO 9001:2008

Все характеристики приведены в соответствии со стандартом IEC 60118-7

В соответствии с ГОСТ Р 51024-97 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Общие технические условия" допуски по значениям ВУЗД составляют ± 4 дБ, по усилению ± 5 дБ.

