


Подходят практически для любой степени потери слуха

Диапазон моделей слуховых аппаратов Shine от незаметных внутришных до мощных заушных позволяет компенсировать практически любое снижение слуха. Гибкость выбора обеспечивает эффективный подбор и возможность учесть индивидуальные предпочтения Ваших клиентов:

- Миниатюрный, изящный аппарат открытого протезирования Moda™ II
- Сверхмощные аппараты во всех моделях линейки
- Полный спектр заушных вариантов: модели с типом батареи 312, 13 и 675
- Полный ассортимент внутришных аппаратов для Shine+

MODA II



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип батареи: 312

Пиковая мощность/усиление (2 см3): 117/45

Тонкий звуковод, индукционная катушка, кнопка-переключатель

Опционально: рожок

BTE



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип батареи: 13 & 675

Пиковая мощность/усиление (2 см3):
13 BTE 133/65 675 BTE 138/75

Рожок, индукционная катушка, кнопка-переключатель

Опционально: тонкий звуковод (BTE 13), DAI, набор средств для безопасной эксплуатации детских аппаратов

HS FS




РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 312 & 13

Пиковая мощность/усиление (2 см3):

HS 113/48 HS P 117/55
FS 115/50 FSP 122/60

CIC Canal



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип батареи: 10A & 312

Пиковая мощность/усиление (2 см3):

CIC 112/40 CIC P 116/55
CANAL 113/48 CANAL P 117/55

Широкий выбор для разных потребностей